


Ventilový terminál CPA14-VI

číslo dielca: 174001

FESTO

Ventilový terminál CPA, Raster 14 mm.
Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 2x3/2 otvorený/zatvorený monostabilný 5/2 bistabilný 5/2 monostabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	AS-Interface jednotlivé pripojenie Fieldbus Multipól
Max. počet miest na ventily	22
Max. počet tlakových zón	11
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	áno
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Zástavbová šírka	14 mm
Spôsob ochrany	IP65
Osvedčenie	C-Tick
Sieťový modul	14 mm
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrovu	12
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	modulárne a rozšíriteľné
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 50 °C