

Prírubové upevnenie FNC-40

číslo dielca: 174377

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	291 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Oceľ pozinkované
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované