

Kyvná príruha SNCB-125

číslo dielca: 174396

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	125
podľa normy	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	1.860 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál čapu	Pozinkovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná