


# Kyvná príruha SNCS-32

číslo dielca: 174397

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	86 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál kĺbového ložiska	Oceľ PTFE
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované