


Kyvná príruha SNCS-50

číslo dielca: 174399

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	216 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál kĺbového ložiska	Oceľ PTFE
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované