


# Kyvná príruha SNCS-100

číslo dielca: 174402

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	100
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	683 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál klbového ložiska	Oceľ PTFE
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované