

konštr.súprava tlmiča nárazov YHD-8

číslo dielca: 174542

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	7
Zdvih	5 mm
Tlmenie	tvrdá charakteristika samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	5 mm
Maximálna nárazová sila	300 N
Max. spotreba energie na zdvih	2 J
Max. spotreba energie za hodinu	12.000 J
Max. zvyšková energia	0,01 J
síla na návrat (spätný pohyb)	0,7 N
Hmotnosť výrobku	18 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ