



Snímač koncovej polohy SIES-Q8B-PO-S-L

číslo dielca: 174553

FESTO

indukčný, so zásuvkou, možnosť zapustenia pri montáži, v kľudovej polohe zopnutý, spínaný je kladný pól.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|--|
| Vyhovuje predpisu | EN 60947-5-2 |
| Osvedčenie | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Nominálna spínacia vzdialenosť | 1,5 mm |
| zabezpečená spínacia vzdialenosť | 1,2 mm |
| Redukčné faktory | Hliník = 0,45 Nerezová oceľ ST 18/8 = 0,8 Meď = 0,4 Mosadz = 0,55 Oceľ St 37 = 1,0 |
| Teplota okolia | -25 ... 70 °C |
| Presnosť opakovania | 0,07 mm |
| Spínací výstup | PNP |
| Funkcia spínacieho prvku | Otvárač |
| Max. spínacia frekvencia | 3.500 Hz |
| Maximálna spínacia frekvencia DC | 1.500 Hz |
| Max. výstupný prúd | 200 mA |
| Pokles napätia | 2 V |
| Odolnosť voči skratu | taktovací |
| Rozsah pracovného napätia DC | 10 ... 30 V |
| Činiteľ zvlnenia | 10 % |
| Prúd naprázdno | ≤ 10 mA |
| Ochrana proti prepólovaniu | pre všetky elektrické prípojky |
| Elektrická prípojka | 3-pólový M8x1 Zástrčka |
| Velkosť | 8x8x59 mm |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| druh zástavby | v jednej rovine |
| Hmotnosť výrobku | 12 g |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom chrómované poniklované |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | žltá LED |
| Spôsob ochrany | IP67 |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |