


Zásuvka s káblom KMEB-2-24-5-LED

číslo dielca: 174845

FESTO

vopred zmontovaný, pre ventily VUVB, MEBH, MOEBH a magnety N2.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	400 g
Elektrická prípojka	4-pólový rohový zásuvka Prípojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	5 m
Priemer kábla	6,2 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	PA POM
Materiál kontaktov zástrčky	bronz