

# Zásuvka s káblom KMEB-2-230-2,5

číslo dielca: 174846

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre MEBH-, MOEBH-ventily a N2-magnety.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	200 g
Elektrická prípojka	4-pólový rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	2,5 m
Priemer kábla	6,2 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	PA POM
Materiál kontaktov zástrčky	bronz