

Škrtiaci ventil GRGO-M3-QS-3


FESTO

číslo dielca: 175045

Výbehový typ

účinkuje v oboch smeroch prietoku, s QS-nástrčným skrutkovým spojom.

Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Pneumatická prípojka 1	M3
Pneumatická prípojka 2	QS-3
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	41 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	95 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,3 Nm
Hmotnosť výrobku	14 g
Material of threaded plug	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mosadz
Material swivel fitting	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom