


Elektromagnetická cievka MSFW-230-50/60-DS-OD

číslo dielca: 175118

FESTO

pre striedavé napätie, bez zásuvky.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Minimálny čas pritiahnutia | 10 ms |
| Spínacia doba | 100 % |
| Účinník cos {phi} | 0,7 |
| Charakteristická hodnota cievky | 230 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 9 VA, Pridržiavací výkon 7 VA |
| Prípustné kolísanie frekvencie | +/- 5 % |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 10 % |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o nízkom napätí |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre elektrické komponenty |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -5 ... 40 °C |
| Maximálny ťahovací moment pre zásuvku | 0,4 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 55 g |
| Elektrická prípojka | Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 |
| Typ upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Duroplast Med' Oceľ |
| Materiál vinutia | Med' |