



# Tlakový spínač PEV-1/4-A-SW27-B-OD

číslo dielca: 175252

FESTO

otvára alebo zatvára určitý elektrický prúdový obvod pri dosiahnutí určitej hodnoty tlaku. Nastavíte 3/4ný tlakový spínací bod. Bez prístrojovej zásuvky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota média	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-30 ... 100 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Max. spínacia frekvencia	3 Hz
Max. spínacie výstupné napätie AC	250 V
Max. spínacie výstupné napätie DC	250 V
Max. výstupný prúd	4.000 mA
Elektrická prípojka	4-pólový Zástrčka
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	G1/4
Hmotnosť výrobku	900 g
Materiál telesa	PA66-GF30 Pozinkovaná oceľ
Materiál membrány	NBR
Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty	1 ... 10 bar
Spôsob ochrany	IP65
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L