

# prípojovacie vedenie KM8-M8-GSGD-1

číslo dielca: 175489

FESTO

pre vstupy, 1 m dĺžka, s priamou zástrčkou a priamou zásuvkou



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 60$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 75$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Elektrická prípojka	priama zástrčka / priama zásuvka M8x1 / M8x1 3-pólový / 3-pólový
Káblové usporiadanie	3x0,25
Dĺžka kabla	1 m
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR