

vyhodnocovacia jednotka SMH-AE1-NS3-M12



FESTO

číslo dielca: 175709

Výbehový typ

schnopné funkcie iba s Hallovými snímačmi radu SMH-S1-HG..

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	C-Tick
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Spínací výstup	NPN
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	zelená LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Spôsob ochrany	IP53