


# prípojenie krokového motora SPC200-SMX-1

číslo dielca: 175731

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozlíšenie	0,01000 - 9999,99999 Krokov/mm
Vyhotovenie výstupov pre ovládanie krokového motora	Protitakt podľa RS 485/RS 422 Max. dĺžka kábla 50 m
Vyhotovenie vstupu READY	Spínacie napätie 24 V zopnutie cez relé kontakt
Maximálny spínací prúd, vstup riadenia krokového motora	8 mA
Programovateľná dráha	0 ... 9.999,99 mm
Riadiace signály, ovládač krokového motora	+READY/-READY (Vstup) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
Počet digitálnych vstupov	3
Vyhotovenie vstupov	podľa IEC 61131-2 pozitívna logika (PNP) bez galvanického oddelenia
Maximálna rýchlosť nárastu frekvencie	500 kHz/s
Nominálne ovládacie napätie DC, vstupy	24 V
Kroková frekvencia	80 ... 40.000 Hz
Odber prúdu, vstup	8 mA
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	80 mA
Prípustné kolísanie napätia, vstupy	+/- 15%
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Hmotnosť výrobku	69 g
Elektrická prípojka vstupov	svorková lišta 5-pólový
Elektrická prípojka krokového motora	zásuvka SUB-D 15-pinový
Montážna plocha	od 3 vyššie od 4 vyššie s MMI