

# výkyvný pohon

## DRQD-25- -


číslo dielca: 175803

FESTO

konfigurovateľný.

Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.



## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Uhol otáčania	1 ... 360 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky, nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Maximálny počet medzipolôh	1
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Prechod energie FW: Hriadeľ s prírubou SD:Prevodná doska ZW: Valcový hriadeľ
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
ATEX-Kategória	II 2 GD
ATEX-Označenie	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-teplota okolia	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Krútiaci moment pri 6 baroch	6,1 ... 6,2 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,002 ... 0,07 kgm <sup>2</sup>
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník