

výkyvný pohon

DRQD-32- -


číslo dielca: 175804

FESTO

konfigurovateľný.

Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.



údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Uhol otáčania	1 ... 360 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky, nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Maximálny počet medzipolôh	1
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Prechod energie FW: Hriadeľ s prírubou SD:Prevodná doska ZW: Valcový hriadeľ
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojitý
ATEX-Kategória	II 2 GD
ATEX-Označenie	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-teplota okolia	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Krútiaci moment pri 6 baroch	12,5 ... 13,5 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,004 ... 0,15 kgm ²
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	Zušíľachtená oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník