

Konštrukčná zostava ventilu CPV10-BS-5/3G-M7


FESTO

číslo dielca: 176055

Classic - nepoužívať pre nové projekty

na to, aby sa z dvoch 3/2-cestných ventilov vytvorila funkcia určitého 5/3-cestného ventilu, stredová poloha zablokovaná.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	23 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 2	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový odlatok odliaty pod tlakom