


# kruhový valec DSAH-25- -PPV-A-S6

číslo dielca: 176401

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s kolmým  
pneumatickým prípojom k osi a s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247,4 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	294,5 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	141 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	11,1 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	212 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	6,2 g
Pneumatická prípojka	M6
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ