


# kruhový valec

## DSAG-25- -PPV-A-S2-CT

číslo dielca: 176409

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a s priebežnou piestnou tyčou.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	25 mm
závit na piestnici	M10x1,25
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247,4 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	294,5 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	141 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	11,1 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	212 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	6,2 g
Pneumatická prípojka	M26x1,5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skríňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ