

kruhový valec DSAG-32- -PPV-A-Q

číslo dielca: 176426

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a so štvorcovou piestnou tyčou.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 1 ... 500 mm |
| priemer piesta | 32 mm |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh |
| Ochrana voči krúteniu/vedenie | štvorhranné vedenie |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 19 mm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 415 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 483 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 222 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 15,4 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 312 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 8,9 g |
| Pneumatická prípojka | M26x1,5 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokelegovaná nehrdzavejúca oceľ |