

# kruhový valec


## DSAG-32- -PPV-S2-S6

číslo dielca: 176456

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a priebežnou piestnou tyčou, s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                         | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih   | 1 ... 500 mm  |
| priemer piesta                                | 32 mm   |
| závit na piestnici                            | M10x1,25  |
| Tlmenie                                       | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| koniec piestnice                              | vonkajší závit  |
| Pracovný tlak                                 | 1 ... 10 bar  |
| činnosť                                       | dvojčinný   |
| Pracovné médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu     | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK            | 2   |
| Teplota okolia                                | -20 ... 120 °C  |
| Dĺžka tlmenia                                 | 19 mm   |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok         | 415 N   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred          | 483 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm            | 222 g   |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 15,4 g  |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm           | 312 g   |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 8,9 g   |
| Pneumatická prípojka                          | M26x1,5   |
| Materiálová informácia pre kryt               | Hliníková tvárna zliatina   |
| Materiálová informácia pre tesnenia           | FPM   |
| Materiálová informácia pre skriňu             | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                 |
| Materiálová informácia pre piestnicu          | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                 |