


kruhový valec

DSAG-32- -PPV-A-S2-CT

číslo dielca: 176461

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a s priebežnou piestnou tyčou.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	32 mm
závit na piestnici	M10x1,25
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	19 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	415 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	483 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	222 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	15,4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	312 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	8,9 g
Pneumatická prípojka	M26x1,5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ