

# kruhový valec


## DSAB-40- -P-A-S6

číslo dielca: 176497

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi a s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                         | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih   | 1 ... 500 mm  |
| priemer piesta                                | 40 mm   |
| Tlmenie                                       | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                     |
| Pracovný tlak                                 | 1 ... 10 bar  |
| činnosť                                       | dvojčinný   |
| Pracovné médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu     | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK            | 2   |
| Teplota okolia                                | -20 ... 120 °C  |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok         | 633 N   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred          | 754 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm            | 469 g   |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 24 g  |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm           | 586 g   |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 15,9 g  |
| Pneumatická prípojka                          | G1/4  |
| Materiálová informácia pre kryt               | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiálová informácia pre tesnenia           | FPM   |
| Materiálová informácia pre skríňu             | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |
| Materiálová informácia pre piestnicu          | vysokolegovaná oceľ   |