

# kruhový valec


## DSAG-40- -PPV-S2-S6

číslo dielca: 176508

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a priebežnou piestnou tyčou, s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	40 mm
závit na piestnici	M12x1,25
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Dĺžka tlmenia	22 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	633 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	754 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	469 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	24 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	586 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	15,9 g
Pneumatická prípojka	M32x2
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ