


kruhový valec DSAB-50- -P-S6

číslo dielca: 176543


FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi a s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 1 ... 500 mm |
| priemer piesta | 50 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 120 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 989 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 1.178 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 892 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 40,1 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 977 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 24,8 g |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | FPM |
| Materiálová informácia pre skríňu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná oceľ |