

# kruhový valec

## DSAH-50- -PPV-A-CT


číslo dielca: 176564

FESTO


s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s kolmým pneumatickým prípojom k osi.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	50 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	27 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	989 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.178 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	892 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	40,1 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	977 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	24,8 g
Pneumatická prípojka	M6
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ