


Kyvná príruha SUA-12/16-R3

číslo dielca: 176883

FESTO

pre valec ADVU, AEVU, hodiaci sa ložiskový kozlík LBN alebo LN, LSN.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12/16
montážna poloha	ľubovoľný
Premenné	Vysoká ochrana proti korózii
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	22 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina s ochrannou vrstvou
Materiál čapu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál púzdra	pružinová oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál poistky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ