


# Kyvná príruha SUA-25-R3

číslo dielca: 176885

FESTO

pre valec ADVU, AEVU, hodiaci sa ložiskový kozlík LBN alebo LN, LSN.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota  |
|------------------------------------|--|
| Velkosť                            | 25   |
| montážna poloha                    | ľubovoľný  |
| Premenné                           | Vysoká ochrana proti korózii                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou                     |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Hmotnosť výrobku                   | 45 g   |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                                     |
| Materiál upevnenia                 | Hliníková tvárna zliatina<br>s ochrannou vrstvou |
| Materiál čapu                      | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                |
| Materiál púzdra                    | pružinová oceľ                                   |
| Materiál ložiska                   | Plast  |
| Materiál skrutiek                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                |
| Materiál poistky                   | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                |
| Materiál hriadeľa                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                |