


# Kyvná príruha SNCB-50-R3

číslo dielca: 176946

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
podľa normy	ISO 15552
Premenné	Vysoká ochrana proti korózii
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	228 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok s ochrannou vrstvou
Materiál čapu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná