


prípojacie vedenie KEA-1-25P-10

číslo dielca: 177414

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	1.092 g
Elektrická prípojka	zásuvka Sub-D 25-pinový
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Dĺžka kábla	10 m
Priemer kábla	12 mm
Káblové usporiadanie	25x0,34
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre skríňu	PA
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi pozlátený
montážna poloha	ľubovoľný