

prípojacie vedenie KEA-1-25P-X

číslo dielca: 177415

FESTO

Kábel je dodateľný v dĺžkach od 1 do 99 m.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Elektrická prípojka	zásuvka Sub-D 25-pinový
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Priemer kábla	12 mm
Káblové usporiadanie	25x0,34
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi pozlátený
montážna poloha	ľubovoľný