


Multipólový rozdeľovač MPV-E/A12-M8

číslo dielca: 177670

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s DIN lištou Voliteľný:
Hmotnosť výrobku	120 g
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	M8 3-pólový
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť jednej zásuvky	1 A
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6 - zosilnený
Materiál zásuvky	Mosadz