


multipólový rozdeľovač MPV-E/A08-M12

číslo dielca: 177671

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť jednej zásuvky	4 A
Prúdová zaťažiteľnosť	12 A
Spôsob ochrany	IP67 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	M12 5-pólový
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálová informácia, Zásuvka	Mosadz pozinkované
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)