

Nástrčné T-spojenie CQT-22-15

číslo dielca: 177700

FESTO

pre vysoké prietoky



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 12,15 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 7 bar |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 15 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -25 ... 70 °C |
| Hmotnosť výrobku | 56 g |
| Počet výstupov | 2 |
| Počet prívodov | 1 |
| Pneumatická prípojka 1 | pre rúrkový/hadicový vonkajší priemer 22 mm |
| Pneumatická prípojka 2 | pre rúru, alebo hadicu s vonkajším priemerom 15 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | POM |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |