

Nástrčná závitová spojka CQ-3/8-15H

číslo dielca: 177707

FESTO

pre vysoké prietoky



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	9,4 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 7 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 15 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Menovitý uťahovací moment	2,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	10 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	Nástrčné spojenie CQ-15
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	POM
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM