


Rozdeľovač CQD-12/15/18/22

číslo dielca: 177717

FESTO

so štyrmi zaslepovacími zátkami.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	18,6 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 7 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 15 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-25 ... 75 °C
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Menovitý uťahovací moment	2,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 10 %
Počet výstupov	4
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/2
Pneumatická prípojka 2	vnútorný závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	POM