

# Nástrčné púzdro CQH-22-QS-16

číslo dielca: 177723

FESTO

na prepojenie CQ a QS spojok.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 7 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 15 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Pneumatická prípojka 1	Nástrčné spojenie CQ-22
Pneumatická prípojka 2	Nástrčná spojka QS-16
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	POM