

# Plastová hadica PUN-10X1,5-GN

číslo dielca: 178427

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre QS spojky, CN- a CK- spojky,  
Polyuretán (nieje vhodná do potravinárskeho priemyslu).



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	54 mm
Vnútorňý priemer	7 mm
Min. polomer ohybu	28 mm
Pokyn pre použitie	TPE-U na báze esterov The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,7 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 7 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 101,5 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 145 psi
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ohňový test materiálu	UL94 HB
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,0489 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm
Farba	zelený
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)