

Zverná patróna KP-8-350

číslo dielca: 178454

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Druh upnutia so smerom účinku	obojsstranne uchytenie pružinou, uvolnenie stlačeným vzduchom
Konštrukčné vyhotovenie	Výklopný disk
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak (Mpa)	≤ 1 MPa
Pracovný tlak	≤ 10 bar
Uvoľňovací tlak (Mpa)	$\geq 0,3$ MPa
Uvoľňovací tlak (bar)	≥ 3 bar
na uchopenie valcového materiálu	8 mm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Statická prídržná sila	350 N
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	pružinová oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný
Materiál zvernej čeľuste	Mosadz
Materiál piestu	POM