


# Zverná jednotka KPE-8

číslo dielca: 178464

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| montážna poloha                           | ľubovoľný  |
| Druh upnutia so smerom účinku             | obojsstranne<br>uchytenie pružinou, uvolnenie stlačeným vzduchom |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Výklopný disk  |
| Premenné                                  | jednostranná piestna tyč   |
| Pracovný tlak (Mpa)                       | $\leq 1$ MPa   |
| Pracovný tlak                             | $\leq 10$ bar  |
| Uvoľňovací tlak (Mpa)                     | $\geq 0,3$ MPa   |
| Uvoľňovací tlak (bar)                     | $\geq 3$ bar   |
| na uchopenie valcového materiálu          | 8 mm   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                    |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota okolia                            | -10 ... 80 °C  |
| Statická prídržná sila                    | 350 N  |
| Hmotnosť výrobku                          | 240 g  |
| Materiál tesnení                          | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Materiál pružiny                          | pružinová oceľ   |
| Materiál telesa                           | Hliník<br>eloxovaný  |
| Materiál zvernej čeľuste                  | Mosadz   |
| Materiál piestu                           | POM  |