


# kruhový valec ESAB-10- -P-A

číslo dielca: 183149

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                         | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih   | 1 ... 60 mm   |
| priemer piesta                                | 10 mm   |
| Tlmenie                                       | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                     |
| Pracovný tlak                                 | 1,5 ... 10 bar  |
| činnosť                                       | jednočinný<br>vysúvajúci                                    |
| Pracovné médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu     | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK            | 2   |
| Teplota okolia                                | -20 ... 80 °C   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred          | 41,6 N  |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm            | 8,5 g   |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 2,7 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm           | 20 g  |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 1 g   |
| Pneumatická prípojka                          | M5  |
| Materiálová informácia pre kryt               | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiálová informácia pre tesnenia           | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiálová informácia pre skriňu             | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |
| Materiálová informácia pre piestnicu          | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |