


# multipólová zásuvka IMP1-SD-72

číslo dielca: 18319

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	18 ... 27 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 300$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250$ V
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
Hmotnosť výrobku	401 g
Prierez pripojky	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrická pripojka	zásuvka 72-pinový
Káblový konektor so závitom	Pg29
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Plast Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený