


kruhový valec ESAZA-25- -P

číslo dielca: 183212

FESTO

Koncové veko s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 1 ... 150 mm |
| priemer piesta | 25 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| činnosť | jednočinný ŕahaný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 222,9 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 123 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 11,1 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 229 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 6,2 g |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |