



kruhový valec ESAS-40- -P

číslo dielca: 183239

FESTO

Koncové veko s kyvným ložiskom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 250 mm
priemer piesta	40 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	649 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	24 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	640 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	15,9 g
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ