



kruhový valec ESAB-50- -P

číslo dielca: 183263

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťahové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 1 ... 250 mm |
| priemer piesta | 50 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| činnosť | jednočinný vysúvajúci |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 1.053 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 760 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 40,1 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 1.076 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 24,8 g |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná oceľ |