


kalíšková prísavka VAS-8-M5-NBR-CT

číslo dielca: 183508

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	8 mm
Efektívny priemer sania	5,5 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore okružla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	1,6 N
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vákua	M5
Tvrdosť podľa Shora	73
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre prísavku	NBR