


kalíšková prísavka VAS-8-M5-PUR-CT

číslo dielca: 183511

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	8 mm
Efektívny priemer sania	5,5 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vaku hore okružla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhováca sila pri 70% vákuu	1,6 N
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vaku	M5
Tvrdosť podľa Shore	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)