


vákuometer

VAM-63-V1/0-1/4-CT

číslo dielca: 183522

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Nominálna veľkosť manometra	63
Poloha prípojky podľa normy	zadná strana centrická DIN EN 837-1
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	DIN EN 837-1
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Oblasť zobrazenia [bar]	-1 ... 0 bar
Oblasť zobrazenia [psi]	-14,5 ... 0 psi
Stupnica	dvojité stupnice Bar (Externých) inch hg (vnútorný) / psi (vnútorný)
Pracovný tlak	-1 ... 0 bar
Pracovné médium	sušený, filtrovaný a mazaný stlačený vzduch Vákuum
faktor dlhodobého zaťaženia	0,75
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota média	-20 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP43
Teplota okolia	-40 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	112 g
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre priezor	PC